


Inclus le signal RoomResponse™

Solutions de contrôle de la zone hydronique



Relais de pompes

- 301P - pour 1 zone
- 302P - pour 2 zones
- 303P - pour 3 zones
- 304P - pour 4 zones
- 306P - pour 6 zones

Contrôle de zone pour valves

- 303V - pour 3 zones
- 304V - pour 4 zones
- 305V - pour 5 zones
- 306V - pour 6 zones

Meilleure conception. Contrôle amélioré. Meilleurs systèmes.

Caractéristiques:

- Compatible avec N'IMPORTE QUELLE marque de thermostat basse tension, y compris le vol de puissance et le WiFi
- Couvercle articulé
- Exercice de pompe
- Purge temporisé
- Connecteurs électriques supérieurs, inférieurs et arrières
- Indicateur LED pour chaque zone, priorité, fin de course
- Transformateur remplaçable sur place avec fusibles de recharge
 - 20 VA pour 301P
 - 40 VA pour 302P, 303P, 304P, 306P, 303V & 304V
 - 80 VA pour 305 & 306V

Caractéristiques supplémentaires sur les modèles 302P, 303P, 304P, 306P, 303V, 304V, 305V, 306V:

- Expansion illimitée (interconnexion entre les panneaux)
- Priorité facultative pour le réservoir d'eau chaude avec priorité
- Mode absence à distance pour tous les thermostats (519) avec un seul thermostat Wi-Fi
- Garantie de trois ans



Avantages pour chaudières à modulation:

Les 302P, 303P, 304P, 306P, 303V, 304V, 305V et 306V comprennent un signal RoomResponse™ en attente de brevet qui ajuste automatiquement la température de la chaudière modulante en fonction des retours de toute marque de thermostat!

Scan pour en savoir plus sur Solutions de zonage tekmar avec le signal RoomResponse™



tekmar®

A WATTS Brand

T: (250) 545-7749 • Fax: (250) 984-0815
tekmarControls.com